



## Flad rundtang lige, forkromet, med greb, Hel længde: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	713100 125
GTIN	4003773043065
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget lange, oval-spidsse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.

Tang, forkromet. Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser. Greb overtrukket med kunststof.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	125 mm
Kæbelængde	27 mm
Greb	overtrukket med kunststof
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang