



6 mm-klinge Lige-kærv, Skærbredde: 8mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 659928 8 |
| GTIN | 7610733225149 |
| Artikelklasse | 63D |

Beskrivelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 **str. 200; 500** / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|------------------------|
| Drivprofil | Lige-kærveskruetrækker |
| Nyttelængde | 120 mm |
| Skærbredde | 8 mm |
| Bitbetegnelse | 5 |
| Skærtykkelse | 1,2 mm |
| Hel længde | 200 mm |
| Produkttype | Skrue-trækkerindsats |