


**Konisk forsænkerbit, tre skær, Udvendig Ø: 20,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676310 20,5
GTIN	4013288119025
Artikelklasse	63H

**Beskrivelse****Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivelse**

Til boringer fra	3,5 mm
Hel længde	41 mm
Til undersænkskrue	M10
Skaftlængde	20 mm
Antal skær Z	3

Udvendig Ø	20,5 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	846 HSS
Skæremateriale	HSS
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Norm	DIN 335 C
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Tilbehør

Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676410 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675020 6,3
Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge	676400
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676440 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Skaft med magnet/ hurtigkobling BiTorsion sekskantskaft 6,3	675030 6,3
Skaft med låsering sekskantskaft 6,3	675000 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150	675015 6,3/150
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3, kort med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676405 6,3
Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet	676555
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med fjederring Sekskantholder 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676656 6,3

Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder	676770
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R	675020 6,3R
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S	675020 6,3S
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm	676415 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3	675015 6,3
Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft 6,3	675025 6,3