



Træspiralbor-bit, Bor-Ø: 3mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 676315 3 |
| GTIN | 9002696265344 |
| Artikelklasse | 66B |

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Til helt præcise borerer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|---------------|
| Spirallængde | 30 mm |
| Hel længde | 70 mm |
| Bor-Ø | 3 mm |
| Bit-sekskantskaft | E 6,3 |
| Skæremateriale | HSS |
| Produkttype | Spiralbor-bit |