



Momentskruetrækker TorqueVario®, Maks. moment: 60cNm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 659930 60 |
| GTIN | 4010995268886 |
| Artikelklasse | 63K |

Beskrivelse

Udførelse:

Numerisk visning af momentværdien på vinduesskala (40 – 50 indstillingsværdier, alt efter momentområde). Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Nøjagtighed $\pm 10\%$.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruearbejde ved foreskrevne momenter i forbindelse med en Wiha Torque-skifteklinge nr. 659932 – 659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Indstillingsværktøj til str. 60-700: Nr. 659931 str. 1 og til str. 1400: Str. 659931 str. 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------|
| Display | analog |
| Maks. moment | 60 cNm |
| Ø | 23 mm |
| Målenøjagtighed, moment | $\pm 10\%$ |
| Momentområde | 10 - 60 cNm |
| Momentområde | 0,1 - 0,6 Nm |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning |
| Vægt | 150 g |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingskala |
| Samlet længde L | 127 mm |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Tilslutningsform | udskiftelig klinge |
| Målemetode | Moment |
| Feedback | udløsning |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Serie | TorqueVario® |
| Kalibrering | O1 |
| Tilspændingsretning | Højrespænding |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Data, kan logges | nej |
| Udløsningsindikering | akustisk |
| Udløsningsindikering | haptisk |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Skalaindelning 1 delstreg = | 0,05 Nm |
| Producentbetegnelse | TorqueVario®-S |
| Moment, fast indstillet | nej |
| Produkttype | Momentskruetrækker |

Services

| | |
|--|----------------|
| Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm | 020200 0,04-20 |
|--|----------------|

Tilbehør

| | |
|---|----------|
| Indstillingsværktøj TorqueSetter Type 1 | 659931 1 |
|---|----------|

