



## Bits-sortiment med betjeningsværktøj 33 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676140
GTIN	4013288191748
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruetrækkergræb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

#### Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig sekskant med stift: 1 nr. 674244 af hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. af hver str. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (svarende til nr. 674250)

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til lige kær: 1 stk. i str. 6,5/89 (svarende til nr. 674260)

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til TRI-WING®: 1 stk. af hver str. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (svarende til nr. 675370)

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til TORQ-Set®: 1 stk. af hver str.; 6/89; 8/89; 10/89 (svarende til nr. 675360)

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til spænder: 1 stk. af hver str. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Skruetrækkergræb: 1 stk. nr. 676410 med „Rapidaptor“ hurtigskiftepatron C/E 6,3

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Unbrakonøgle med boring
------------	-------------------------

Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Spænderindsats
Drivprofil	Torq-Set-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Drivprofil	TriWing
Producentbetegnelse	KK 62
Antal dele	33
Betjeningsværktøj	Skruetrækkergreb
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet	nej
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-Plus-profil med boring sekskant 3 mm	674244 3
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-Plus-profil med boring sekskant 6 mm	674244 6
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674220 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-Plus-profil med boring sekskant 2 mm	674244 2
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/89 mm	674200 1/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674200 3/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 1/89 mm

674220 1/89

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med  
boring sekskant 2,5 mm

674244 2,5

Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E  
6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm

676410 6,3

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med  
boring sekskant 5 mm

674244 5

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med  
boring sekskant 4 mm

674244 4