



Træspiralbor-bit, Bor-Ø: 4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676315 4
GTIN	9002696265337
Artikelklasse	66B

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Til helt præcise borerer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	4 mm
Hel længde	75 mm
Spirallængde	35 mm
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Spiralbor-bit