



Trinbor-bit, Bortrinområde: 4-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

9 boretrin **2 mm** stigende, kan anvendes i materialer op til en tykkelse på 4 mm. Med afbrækning (pladeafgrater) på Ø 10 til 1 mm plade.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Teknisk beskrivelse

Bortrinområde	4 - 20 mm
Antal boretrin	9
Skaftlængde	20 mm
maks. pladetykkelse	4 mm
Trinhøjde	4 mm
Hel længde	67 mm
Stigning	2 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	843
Skæremateriale	HSS

Produkttype

Trinbor-bit