



Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingeholder, Maks. moment: 250cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659911 250
GTIN	7610733249626
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hud- og gribevenlig Haptoprene-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Det ønskede tilspændingsmoment for str. 80, 250 og 500 indstilles med en sekskantnøgle str. 3 eller str. 4 ved str. 1600. Det indstillede moment vises i vinduet (**digitalt display i enden af skaftet**). Aktivering af det digitale display pr. fingertryk (trykføler). Automatisk slukning efter ca. 20 sekunder giver en batterilevetid på over 10 år. Batteriskift på fabrikken eller i forbindelse med en recalibrering. Displayet kan skifte mellem Nm og lbf.ft.

Til **opspænding af skifteklinger** (8 mm nr. 659870 – 659884 og 6 mm nr. 659920 – 659928).

Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	250 cNm
Passende skifteklinger	6 mm

Ø	35 mm
Display	digital
Opløsning	2 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	40 - 250 cNm
Momentområde	0,4 - 2,5 Nm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	CR1225
Antal medfølgende batterier	1
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Samlet længde L	122 mm
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/659911-250>