

**Konisk forsænkerbit, et skær, Udvendig Ø: 8,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676311 8,3
GTIN	4013288118967
Artikelklasse	63H

Beskrivelse**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

CBN-slebet enkeltskær til vibrationsfri afgratning og undersænkning.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra	1,5 mm
Til undersænkskrue	M4
Hel længde	32 mm
Skaftlængde	21 mm
Antal skær Z	1
Udvendig Ø	8,3 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	845

Skæremateriale	HSS
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge	676400
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm	676415 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder	676770
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676440 6,3
Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet	676555
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3, kort med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676405 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676410 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150	675015 6,3/150
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S	675020 6,3S
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676656 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3	675015 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling BiTorsion sekskantskaft 6,3	675030 6,3
Skaft med låsering sekskantskaft 6,3	675000 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675020 6,3

Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft
6,3

675025 6,3

Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med
fjederring Sekskantholder 6,3 mm

676420 6,3

Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R

675020 6,3R