



Momentskruetrækker TorqueVario®, Maks. moment: 100cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659930 100
GTIN	4010995264611
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Numerisk visning af momentværdien på vinduesskala (40 – 50 indstillingsværdier, alt efter momentområde). Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Nøjagtighed $\pm 6\%$.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruearbejde ved foreskrevne momenter i forbindelse med en Wiha Torque-skifteklange nr. 659932 – 659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Indstillingsværktøj til str. 60-700: Nr. 659931 str. 1 og til str. 1400: Str. 659931 str. 2.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	100 cNm
Ø	23 mm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	$\pm 6\%$
Momentområde	40 - 100 cNm
Momentområde	0,4 - 1 Nm

Samlet længde L	127 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Vægt	147 g
Serie	TorqueVario®-S
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Skalaindelning 1 delstreg =	0,05 Nm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tilbehør

Indstillingsværktøj TorqueSetter Type 1	659931 1
---	----------