



## Bits-sortiment med betjeningsværktøj 31 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676150
GTIN	4013288144652
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

#### Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675380 1 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. nr. 675350 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 1,0x5,5

Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder

Universalholder „Rapidaptor“: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk. nr. 676645

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer

Drivprofil	Skrueetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker
Drivprofil	Ligekærveskrueetrækker
Producentbetegnelse	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Antal dele	31
Betjeningsværktøj	Bit-skralde 1/4 tomme
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX30	675350 TX30
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 8 mm	675240 8
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675240 3
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX15	675350 TX15
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675200 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX10	675350 TX10
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675200 1/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675380 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675200 2/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6

Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 Type 1/4	676645 1/4
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675380 2/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszonehård Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675380 3/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5