



## HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M3
GTIN	4013288119032
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

**1 værktøj til 3 arbejds gange:**

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

**Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.**

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 36 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 5 mm

Spiralbor-Ø: 2,5 mm

Stigning: 0,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Borlængde a	5 mm
Spiralbor-Ø	2,5 mm
Stigning	0,5 mm
Hel længde	36 mm
Skaftlængde	12 mm
til gevind	M3

Producentbetegnelse

847 HSS