

Garant**Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder, Maks. moment: 1600cNm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659906 1600
GTIN	4045197611246
Artikelklasse	61E

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**.

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Til **at holde skifteklinger på 8 mm** (nr. 659870 – 659884). Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	25 cNm
Display	analog
Passende skifteklinger	8 mm
Maks. moment	1600 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	320 - 1600 cNm
Momentområde	3,2 - 16 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	126 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Vægt	194 g
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentnøgler Maks. moment 400 Nm

020010 400

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 25 Nm

654300 25

8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1

659870 1

8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 2

659870 2

8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 3

659870 3

8 mm-klingePozidriv Krydskærvstørrelse 2

659872 2

8 mm-klingePozidriv Krydskærvstørrelse 3

659872 3

8-mm-klingesekskant sekskant 10 mm

659878 10

8-mm-klingesekskant sekskant 4 mm

659878 4

8-mm-klingesekskant sekskant 5 mm

659878 5

8-mm-klingesekskant sekskant 6 mm

659878 6

8-mm-klingesekskant sekskant 8 mm

659878 8

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 10 mm

659880 10

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 11 mm

659880 11

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 12 mm

659880 12

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 13 mm

659880 13

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm

659880 5,5

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 6 mm

659880 6

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 7 mm

659880 7

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 8 mm

659880 8

8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 9 mm

659880 9

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX15

659882 TX15

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX20

659882 TX20

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX25

659882 TX25

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX30

659882 TX30

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX40

659882 TX40

8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX45	659882 TX45
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	659884 10IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	659884 15IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	659884 20IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 25IP	659884 25IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 30IP	659884 30IP