



Momentskruetrækker TorqueVario®, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659930 200
GTIN	4010995264628
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Numerisk visning af momentværdien på vinduesskala (40 – 50 indstillingsværdier, alt efter momentområde). Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Nøjagtighed $\pm 6\%$.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruearbejde ved foreskrevne momenter i forbindelse med en Wiha Torque-skifteklinge nr. 659932 – 659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Indstillingsværktøj til str. 60-700: Nr. 659931 str. 1 og til str. 1400: Str. 659931 str. 2.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	200 cNm
Ø	30 mm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	$\pm 6\%$
Momentområde	50 - 200 cNm
Momentområde	0,5 - 2 Nm

Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	200 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Samlet længde L	131 mm
Serie	TorqueVario®-S
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Skalaindelning 1 delstreg =	0,1 Nm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tilbehør

Indstillingsværktøj TorqueSetter Type 1

659931 1