

Garant**Spiralbor HSS W, ubelagt, Ø DC h8: 7,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114200 7,1
GTIN	4045197015792
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Normal kernetykkelse uden kernestigning.

Præcist slebet spids.

Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.

Blankslebet overflade.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Nominel Ø D _c	7,1 mm
Spånnotlængde L _c	69 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D _s	7,1 mm
Samlet længde L	109 mm
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner	0,14 mm/o
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	58,4 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	W
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		