

Garant**Bits-sortiment med betjeningsværktøj 32 dele****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676160
GTIN	4045197635013
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Systemboks af ABS-kunststof, som nærmest ikke kan ødelægges, med integrerede hængsler og hurtiglukning. I åbnet tilstand er bittene nemme at komme til og lette at tage ud takket være de store mellemrum.

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bit-klinger C 6,3 (1/4") sorteret; 1 koblingsaksel; 1 adapter; 1 bit-skralde

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675105 1 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675115 2 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675125 1 stk. i str. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675155 2 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til lige-kærv: 1 stk. i str. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2

Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder

Universalholder med hurtigkobling: 1 stk. nr. 675050 str. 6,3

Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk. nr. 676690

Teknisk beskrivelse

Bit-sekskantskaft	C 6,3
Højde	47 mm
Længde	127 mm
Bredde	85 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Antal dele	32
Betjeningsværktøj	Bit-skralde 1/4 tomme
Emballage	ABS-kunststofboks
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675125 3
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675125 6
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675125 4
Systemboks Type 21-1	630320 21-1
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675115 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675105 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX20	675155 TX20

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675115 2/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 2,5 mm	675125 2,5
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX30	675155 TX30
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675105 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX25	675155 TX25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675125 5
Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 Type 1/4	676690 1/4
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX10	675155 TX10
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675105 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX15	675155 TX15
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675115 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX40	675155 TX40