



## HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M4
GTIN	4013288119049
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

#### Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

#### Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

#### 1 værktøj til 3 arbejdsgange:

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

#### Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 39 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 6 mm

Spiralbor-Ø: 3,3 mm

Stigning: 0,7 mm

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	39 mm
Skaftlængde	12 mm
Spiralbor-Ø	3,3 mm
Stigning	0,7 mm
Borlængde a	6 mm
til gevind	M4

Producentbetegnelse

847 HSS