

Garant**Momentskruetrækker uden skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 50cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659907 50
GTIN	4045197923479
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskraft med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Tilspændingsretning: Højrespænding

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Bitholder: D 6,3

Testprotokol: Producentens testrapport

Kalibrering: O6

Kalibrering: O7

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Samlet længde L: 126 mm

Indstillet moment: 0,2 Nm

Momentområde: 10 - 50 cNm

Momentområde: 0,1 - 0,5 Nm

maks. Ø: 29 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	50 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Indstillet moment	0,2 Nm
Bitholder	D 6,3
Momentområde	10 - 50 cNm
Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Vægt	71 g
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Samlet længde L	126 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
maks. Ø	29 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Indstilling Momentnøgle uden skala	018890
Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	018891 400
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	018820 400
Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala Maks. moment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere Maks. moment 1 Nm	654390 1
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 2 Nm	654300 2
Unbrakonøgle med holdekugle, forkromet sekskant 5 mm	626085 5