



## Momentskruetrækker TorqueVario®, Maks. moment: 500cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659930 500
GTIN	4010995264635
Artikelklasse	63K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Numerisk visning af momentværdien på vinduesskala (40 – 50 indstillingsværdier, alt efter momentområde). Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Nøjagtighed  $\pm 6\%$ .

#### Anvendelse:

Til kontrolleret skruearbejde ved foreskrevne momenter i forbindelse med en Wiha Torque-skifteklange nr. 659932 – 659946.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Indstillingsværktøj til str. 60-700: Nr. 659931 str. 1 og til str. 1400: Str. 659931 str. 2.

### Teknisk beskrivelse

Display	analog
Ø	36 mm
Maks. moment	500 cNm
Målenøjagtighed, moment	$\pm 6\%$
Momentområde	80 - 500 cNm
Momentområde	0,8 - 5 Nm

Vægt	252 g
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Samlet længde L	138 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Serie	TorqueVario®
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Skalaindelning 1 delstreg =	0,2 Nm
Producentbetegnelse	TorqueVario®-S
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

## Tilbehør

Indstillingsværktøj TorqueSetter Type 1	659931 1
---	----------

