

**Konisk forsænkerbit, et skær, Udvendig Ø: 12,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676311 12,4
GTIN	4013288119063
Artikelklasse	63H

**Beskrivelse****Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

CBN-slebet enkeltskær til vibrationsfri afgratning og undersænkning.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivelse**

Til undersænkskrue	M6
Hel længde	36 mm
Skaftlængde	21 mm
Til boringer fra	1,5 mm
Antal skær Z	1
Udvendig Ø	12,4 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	845

Skæremateriale	HSS
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Tilbehør

Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3, kortmed magnet Sekskantherholder 6,3 mm	676405 6,3
Skaft med låsering sekskantskaft 6,3	675000 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantherholder 6,3 mm	676415 6,3
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3med fjederring Sekskantherholder 6,3 mm	676420 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S	675020 6,3S
Skaft med magnet/ hurtigkoblingBiTorsion sekskantskaft 6,3	675030 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150	675015 6,3/150
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3med hurtigskiftepatron Sekskantherholder 6,3 mm	676410 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbæltheholder	676770
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3	675015 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R	675020 6,3R
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3med magnet Sekskantherholder 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bitsmed hurtigskiftepatron Sekskantherholder 6,3 mm	676656 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND	675010 7-RUND
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675020 6,3
Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft 6,3	675025 6,3

Skrueetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet	676555
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge	676400