



Snittap-bit- sæt i stabil boks, 7 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676309
GTIN	4013288117359
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Indhold:

Snittap-bit: Nr. 676307 1 stk. i hver str. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)

Teknisk beskrivelse

Antal dele	7
Antal spiraltapper	6
Gvindtype	M
Skæremateriale	HSS

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1xD ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

Tilbehør

HSS snittap-bit til gevind M8	676307 M8
HSS snittap-bit til gevind M4	676307 M4
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
HSS snittap-bit til gevind M5	676307 M5
HSS snittap-bit til gevind M3	676307 M3
HSS snittap-bit til gevind M10	676307 M10
HSS snittap-bit til gevind M6	676307 M6