

**Konisk forsænkerbit, tre skær, Udvendig Ø: 6,3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 676310 6,3    |
| GTIN                | 4013288118905 |
| Artikelklasse       | 63H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivelse**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Til undersænkskrue  | M3      |
| Skaftlængde         | 20 mm   |
| Hel længde          | 31 mm   |
| Til boringer fra    | 1,5 mm  |
| Antal skær Z        | 3       |
| Udvendig Ø          | 6,3 mm  |
| Bit-sekskantskaft   | C 6,3   |
| Producentbetegnelse | 846 HSS |
| Skæremateriale      | HSS     |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader               |
| Norm                      | DIN 335 C               |
| Produkttype               | Trin- og konusforsænker |

## Tilbehør

|   |                |
|---|----------------|
| Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm                | 676656 6,3     |
| Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150   | 675015 6,3/150 |
| Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med fjederring Sekskantholder 6,3 mm                    | 676420 6,3     |
| Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet Sekskantholder 6,3 mm                        | 676440 6,3     |
| Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge  | 676400         |
| Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm | 676410 6,3     |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3   | 675050 6,3     |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S  | 675020 6,3S    |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K  | 675020 6,3K    |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R  | 675020 6,3R    |
| Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft 6,3  | 675025 6,3     |
| Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet   | 676555         |
| Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND  | 675010 7-RUND  |
| Skaft med låsering sekskantskaft 6,3  | 675000 6,3     |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3   | 675020 6,3     |
| Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3, kort med magnet Sekskantholder 6,3 mm                | 676405 6,3     |
| Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder   | 676770         |

|  |            |
|--|------------|
| Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm | 676415 6,3 |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling BiTorsion sekskantskaft 6,3  | 675030 6,3 |
| Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3  | 675015 6,3 |