

**Garant****Momentskruetrækker uden skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 500cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659907 500
GTIN	
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftskraft** med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

**Bitholder med magnet** til at holde C 6,3-bits.

Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Indstillet moment	3 Nm
Maks. moment	500 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Momentområde	100 - 500 cNm

Momentområde	1 - 5 Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Samlet længde L	144 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Vægt	116 g
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
maks. Ø	35 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala  
Maks. moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

### Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"  
Maks. moment 10 Nm

654300 10