

**HSS-spiralborbit, Bor-Ø: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676302 8
GTIN	4013288118875
Artikelklasse	63H

Beskrivelse**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideal til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Til universalbrug i metal, træ og kunststof.

Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	14 mm
Hel længde	51 mm
Bor-Ø	8 mm
Spirallængde	32 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	848 HSS
Skæremateriale	HSS
Spidsvinkel	118 grader
Produkttype	Spiralbor-bit

