



## HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M8
GTIN	4013288118936
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

#### Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

#### Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

#### 1 værktøj til 3 arbejdsgange:

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

#### Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 51 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 11 mm

Spiralbor-Ø: 6,8 mm

Stigning: 1,25 mm

### Teknisk beskrivelse

Spiralbor-Ø	6,8 mm
Stigning	1,25 mm
til gevind	M8
Borlængde a	11 mm
Hel længde	51 mm
Skaftlængde	12 mm

Producentbetegnelse

847 HSS