

Garant**Momentskruetrækker uden skala, skifteklingsholder, Maks. moment: 200cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659908 200
GTIN	4045197611253
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskraft med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**.

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse. Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Tilspændingsretning: Højrespænding

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Testprotokol: Producentens testrapport

Kalibrering: O6

Kalibrering: O7

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Samlet længde L: 124 mm

Indstillet moment: 1,2 Nm

Momentområde: 40 - 200 cNm

Momentområde: 0,4 - 2 Nm

maks. Ø: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Passende skifteklinger	6 mm
Maks. moment	200 cNm
Indstillet moment	1,2 Nm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	40 - 200 cNm
Momentområde	0,4 - 2 Nm
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Vægt	96 g
Samlet længde L	124 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
maks. Ø	35 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Indstilling Momentnøgle uden skala	018890
Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	018891 400
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	018820 400
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala Maks. moment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tilbehør

Unbrakonøgle med holdekugle, forkromet sekskant 5 mm	626085 5
Momentkontrol- og kalibreringsapparat Maks. moment 2 Nm	654395 2
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 2 Nm	654300 2