



Konisk forsænkerbitsortiment i stabil boks, 8 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676312
GTIN	4013288101587
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Indhold:

Konusforsænkerbits, tre skær: Nr. 676310 1 stk. i hver str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Skruetrækkerholder: 1 stk. nr. 676410

„Rapidaptor“ universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Antal dele	8
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 20,5 mm	676310 20,5
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 6,3 mm	676310 6,3
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 16,5 mm	676310 16,5
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 8,3 mm	676310 8,3
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 12,4 mm	676310 12,4
Konisk forsænkerbit, tre skær Udvendig Ø 10,4 mm	676310 10,4