



Bits-sortiment med betjeningsværktøj 32 dele, Type: M



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676100 M
GTIN	4013288157027
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. **Kraftform**-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Anvendelse:

Gængse standardprofiler til normale forskruninger.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 3 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675220 3 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676410 med „Rapidaptor“ hurtigskiftepatron C/E 6,3

„Rapidaptor“ universalholder: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Producentbetegnelse	KK 70 Allround
Antal dele	32
Betjeningsværktøj	Skruetrækkergreb
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet	nej
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675220 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675200 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675200 3/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675220 2/25
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676410 6,3
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675200 1/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5
	675240 6

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX30	675350 TX30
--	-------------

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX15	675350 TX15
--	-------------

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675220 3/25
--	-------------

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX20	675350 TX20
--	-------------

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX40	675350 TX40
--	-------------

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3med boring Torx®-profil TX10	675350 TX10
--	-------------

Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
--	-------------