



## Skrutrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676555
GTIN	4013288192127
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftform-skaft med integreret bitmagasin inklusive 6 stk. C 6,3-bits og holder til 1/4 tomme bits med kraftig permanentmagnet.

**Teleskopklinge, der kan forsænkes** i grebet (100 mm).

Teleskopklingen kan tages ud og anvendes som universal-holder til skruemaskiner.

#### Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

#### Indhold:

1 stk. af hver:

til ligekærv, str. 5,5; 6,5

til Phillips-skruer, nr. 675310 str. 1/25; 2/25

til Pozidriv nr. 675320 str. 1/25; 2/25

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	143 - 189 mm
Drivprofil	Skrutrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skrutrækker
Drivprofil	Ligekærvskrutrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt 28 SB
Bitholder	D 6,3
med skraldegreb	nej

med teleskopskaft	ja
inkl. bits	ja
integreret bitmagasin	ja
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 5,5 mm	675250 5,5
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 6,5 mm	675250 6,5
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25