



Skraldegreb „Insider Pro Ratchet” med 1/4 tomme bits med magnet, Klingelængde: 30mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676665 30
GTIN	7610733233069
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

„Multicraft”-skraldegreb af glasfiberforstærket kunststof med opklappeligt bitmagasin. Til venstre- og højreløb (vinkel til fornyet greb 15°) med integreret mellemposition (skralde blokeret). Holder til 1/4 tomme bits C 6,3 med kraftig permanentmagnet. Inklusive 10 stk. C 6,3 bits.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 stk. af hver:

til ligekærv, nr. 675300 str. 5,5; 6

til Phillips-skruer, nr. 675281 str. 2/25

til Pozidriv, nr. 675285 str. 2/25

til indvendig sekskant, nr. 675290 str. 3; 4

til indvendig Torx®, nr. 675295 str. TX10; TX15; TX20; TX25

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	30 mm
Hel længde	158 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Producentbetegnelse	Insider Pro Ratchet
Bitholder	D 6,3
drejelig hætte	nej
Kan vendes, venstre-/højreløb	ja
med skraldegreb	ja
med teleskopskaft	nej
inkl. bits	ja
integreret bitmagasin	ja
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme C 6,3 sekskant 4 mm	675290 4
PrecisionBit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 6 mm	675300 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme C 6,3 sekskant 3 mm	675290 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10	675295 TX10
PrecisionBit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675295 TX25
PrecisionBit til Phillips, 1/4 tommer C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20