

Erdi**Ideal-pladesaks med HSS-skær, højreskærende, Hel længde: 260mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	766350 260
GTIN	4010220000274
Artikelklasse	73X

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruining, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfeder.

Mikrofortandet. Skærehoved med **HSS-skær** (HRC 65). Utroligt lange standtider for skærene. Ben af pladestål, forniklet. 2-komponenthåndtag med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	260 mm
Længde, skær	33 mm
Indsatstype	højreskærende
Produkttype	Saks

Tilbehør

Reparationssortiment til Ideal-pladesaks	766020
--	--------