

**Fladrundtang ERGO® lige, forkromet, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713940 160
GTIN	7314150102167
Artikelklasse	730

**Beskrivelse****Udførelse:**

Krom-vanadium-stål, hoved og led forkromede. Specielt slanke, oval-spidsse kæber, ru indvendigt. Kraftigt greb med **returfjeder, der kan slås til og fra**. Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC); velegnet til hård og blød tråd.

**Norm:****DIN ISO 5745****Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	49 mm
Greb	kraftigt ERGO® grebsovertræk
med aktiverbar returfjeder	ja
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang

