



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 300cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659933 300
GTIN	4013288192158
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment indstilles manuelt via mikrometerskala (eller fra str. 600 ved hjælp af det indbyggede hjælpeværktøj eller en gaffelnøgle str. 17).

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	300 cNm
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3

Momentområde	120 - 300 cNm
Momentområde	1,2 - 3 Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	155 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	122 g
Reverserbar aflæsning	cNm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	7400
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20