

HOLEX**Tang til ind-/udv. låseringe, justerbar, Type: J/A0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719700 J/A0
GTIN	4045197166180
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Patenteret forskydningsmekanik **til indvendige og udvendige låseringe.**

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Materiale:

Special-fjederstål, sort.

Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Hel længde: 160 mm

Til indvendige låseringe-Ø: 5 mm

Til udvendig låsering-Ø: 30 mm

Spids-Ø: 0,9 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Til udvendig låsering-Ø	30 mm
Spids-Ø	0,9 mm
Til indvendige låseringe-Ø	5 mm
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige

Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige
Materiale	Specialfjederstål
Overflade	sort
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang