

**Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 250cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659936 250
GTIN	3148516660640
Artikelklasse	63V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust momentskruetrækker, indstilles via parallaksfri mikrometerskala. 1/4 tomme indvendig firkant for enden af grebet.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. moment	250 cNm
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Momentområde	50 - 250 cNm
Momentområde	0,5 - 2,5 Nm
Samlet længde L	147 mm
Norm	ISO 6789

Reverserbar aflæsning	Nm
Vægt	280 g
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

## Tilbehør

Greb med reverserbar skralde	659937
------------------------------	--------