

Garant**Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713440 160
GTIN	4045197373588
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget lange, oval-spidsse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	50 mm
Kæbeform	oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb

Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang