



Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 120cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659934 120
GTIN	4013288102911
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hvh. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.**

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

1 omdrejning (360°) svarer til	10 cNm
Maks. moment	120 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Indstillet moment	0,3 Nm
Bitholder	F 6,3

Bitholder	D 6,3
Momentområde	30 - 120 cNm
Momentområde	0,3 - 1,2 Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Vægt	180 g
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Samlet længde L	155 mm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O6
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	7400 pre-set, 105 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala
Maks. moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 2 Nm

654300 2