



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 1000cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659936 1000
GTIN	3148516660480
Artikelklasse	63V

Beskrivelse

Udførelse:

Robust momentskruetrækker, indstilles via parallaksfri mikrometerskala. 1/4 tomme indvendig firkant for enden af grebet.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	50 cNm
Maks. moment	1000 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Momentområde	200 - 1000 cNm
Momentområde	2 - 10 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala

Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Feedback	udløsning
Norm	ISO 6789
Samlet længde L	168 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Vægt	400 g
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Tilbehør

Greb med reverserbar skralde	659937
------------------------------	--------