



## Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 300cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659934 300
GTIN	4013288102928
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftform**-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hvh. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.**

#### Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

### Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	1,2 Nm
1 omdrejning (360°) svarer til	20 cNm
Maks. moment	300 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3

Bitholder	F 6,3
Momentområde	120 - 300 cNm
Momentområde	1,2 - 3 Nm
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	155 mm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Vægt	180 g
Målemetode	Moment
Kalibrering	O6
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	7400 pre-set, 105 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala  
Maks. moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

## Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"  
Maks. moment 10 Nm

---

654300 10