



## Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 600cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659934 600
GTIN	4013288102935
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftform**-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hhv. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.** Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

#### Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

### Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	3 Nm
Maks. moment	600 cNm

1 omdrejning (360°) svarer til	50 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Bitholder	D 6,3
Momentområde	300 - 600 cNm
Momentområde	3 - 6 Nm
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Samlet længde L	150 mm
Vægt	266 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	cNm
Målemetode	Moment
Kalibrering	O6
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	7400 pre-set, pistol handle
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala  
Maks. moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

---

**Tilbehør**

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"  
Maks. moment 10 Nm

---

654300 10