



## Momentskruetrækker-sortiment, Maks. moment: 250cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659938 250
GTIN	3148516763693
Artikelklasse	63V

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Robust momentskruetrækker, indstilles via parallaksfri mikrometerskala. 1/4 tomme indvendig firkant for enden af grebet.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Indhold:**

9 bits sorteret: 1 stk. af hver: PZ 1-2-3; sekskant 3-4-5 mm; ligekærv 4,5-6,5-8

Skraldegreb: Nr. 659937

Bit-forlænger: 100 mm

Momentskruetrækker nr. 659936: 1 stk. str. 250

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	250 cNm
Kalibrering	O1

Udløsningsindikering	akustisk
Drivfirkant	1/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Måleværktøj	Mekanisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Tilspændingsretning	Højrespænding
Reverserbar aflæsning	Nm
Data, kan logges	nej
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Display	analog
Målemetode	Moment
Norm	ISO 6789
Bitholder	D 6,3
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala Maks. moment 250 cNm	659936 250
Momentskruetrækker med skala Maks. moment 1000 cNm	659936 1000
Greb med reverserbar skralde	659937