



Momentskruetrækker-sortiment, Maks. moment: 1000cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659938 1000
GTIN	3148516763853
Artikelklasse	63V

Beskrivelse

Udførelse:

Robust momentskruetrækker, indstilles via parallaksfri mikrometerskala. 1/4 tomme indvendig firkant for enden af grebet.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Indhold:

9 bits sorteret: 1 stk. af hver: PZ 1-2-3; sekskant 3-4-5 mm; ligekærv 4,5-6,5-8

Skraldegreb: Nr. 659937

Bit-forlænger: 100 mm

Momentskruetrækker nr. 659936: 1 stk. str. 1000

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	1000 cNm
Kalibrering	O1

Drivfirkant	1/4 tommer
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Data, kan logges	nej
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Målemetode	Moment
Display	analog
Norm	ISO 6789
Bitholder	D 6,3
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala Maks. moment 1000 cNm	659936 1000
Greb med reverserbar skralde	659937
Momentskruetrækker med skala Maks. moment 250 cNm	659936 250