



## Flad rundtang afvinklet, poleret, Hel længde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	713550 160
GTIN	4003773015994
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget lange, oval-spidsse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.

Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Greb overtrukket med kunststof. Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	50 mm
Kæbeform	oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt

Overflade	kemisk sortfarvet
Produkttype	Multifunktionstang