



Momentskruetrækker iTorque® med digitalt display, Maks. moment: 300cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659935 300
GTIN	4010995368876
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Komfortabelt metal-kunststof-kompositgreb i høj kvalitet garanterer et ergonomisk arbejde og let opnåelse af de indstillede momenter. Nem og hurtig aflæsning og indstilling på det **store digitale display**. Automatisk slukning efter 15 sekunder (batterilevetid mindst 1 år). Batteriskift på fabrikken eller i forbindelse med en recalibrering. Visningen kan skiftes mellem Nm og lbf·in. Inklusive bitholder nr. 659932 til 1/4" bits.

Måleenheder: Nm, lbf·in

Fordel:

Med en **integreret tællerfunktion** registreres antallet af anvendelser og letter således overvågningen af testudstyret.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Andre skifteklinger under nr. 659940 – 659946.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Opløsning	1 cNm
-----------	-------

Ø	34 mm
Display	digital
Maks. moment	300 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Bitholder	D 6,3
Momentområde	80 - 300 cNm
Momentområde	0,8 - 3 Nm
Antal medfølgende batterier	1
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf _{in}
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	340 g
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Samlet længde L	134 mm
Serie	iTorque®
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Energiforsyning	Batteridrevet

Batteritype	CR1220 MFR FH
Kemisk opbygning	litium
Producentbetegnelse	iTorque®
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Tilbehør

Torque-skifteklingePozidriv Krydskærvstørrelse 0	659941 0
Bitholder	659932
Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1	659940 1
Torque-skifteklingePozidriv Krydskærvstørrelse 1	659941 1
Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 0	659940 0