



## Flad rundtang, lige dypisoleret iht. VDE, Hel længde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	713335 200
GTIN	4003773016069
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget lange, oval-spids bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.

Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, **isolerede**.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde under spænding op til 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	200 mm
Kæbelængde	73 mm
Greb	dypisoleret
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang