

KANON**Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 300cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 300
GTIN	4580125347564
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Ø	34 mm
Maks. moment	300 cNm
Skalaindelning 1 delstreg =	1 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	40 - 300 cNm
Momentområde	0,4 - 3 Nm
Feedback	udløsning

Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	cNm
Samlet længde L	157 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Målemetode	Moment
Vægt	214 g
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2