

Montageværktøjssortiment, 59 dele med montagetaske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680302
GTIN	2050001016430
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til **vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

Leveringsomfang:

STABILA® trætomme: 1 stk. nr. 466005 str. 2

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 3

DICK værktødsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)

PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

GARANT Dobbelt-gaffelnøgle-sæt 6 – 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6×7 - 30×34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12

Sekskant-vinkelnøglesæt med kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools ligekærvskruestrækker: 1 stk. nr. 660910 str. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools vinkelnøgle til ligekærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 3,5

PB Swiss Tools skruestrækker til Phillips-skruer: 1 stk. af hver nr. 668100 str. 1; 2

KNIPEX® kombinationstang: 1 stk. nr. 701500 str. 180

KNIPEX® vandpumpe: 1 stk. nr. 705500 str. 250

KNIPEX® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210

Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250

KNIPEX® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713150 str. 160

Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2
 Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2
KNIPEX® skævbider: 1 stk. nr. 724900 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 300
 Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754500 str. 32
PB Swiss Tools syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
 Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175
 Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
 Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B
 Montagetaske: 1 stk. nr. 690200
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Flad rundtang lige, poleret Hel længde 160 mm	713150 160
Skruetrækker til Phillipsskruer, med „multicraft“-kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668100 1
Skruetrækkersæt til ligekærv, med „multicraft“-kraftskaft Antal skruetrækkere 5	660910 5
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 6,5 mm	664800 6,5
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Sekskantnøglesætfor Niklet Antal skruetrækkere 8	626072 8
Skruetrækker til Phillipsskruer, med „multicraft“-kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668100 2
Låseringstang Type J2	719805 J2
	575000 3

HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal
besætningsrækker 3

Vandpumpetang med riller, kemisk sortfarvet Hel længde 250 mm	704900 250
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6
Montagetasker i læder med skillevæg	690200
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Låsringstang Type A2	719905 A2
Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Kabelkniv fast	844300
Kombinationstang, poleret Hel længde 180 mm	701500 180
Skævbider poleret Hel længde 160 mm	724900 160
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 3,5 mm	665020 3,5
Universalfilsæt 5 dele i rulletaskeHugning 2 Længde uden angel 200 mm	517200 200
Kunststofhammer med cellidor-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754500 32
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610610 12
Universal-gribetang med prismekæbe Hel længde 250 mm	708205 250
Kunststofbeholder med udløbsrør Kapacitet 125 ml	083532 125
Kraftig knibtang Hel længde 210 mm	706610 210
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310)Fast greb	581220
Montageværktøjssortiment, 59 deleuden beholder	680305
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2