

Standardværktøjssortiment, 18 dele i en tekstilværktøjsmappe



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680200
GTIN	2050001016416
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder alt nødvendigt kvalitetsværktøj til **mindre reparationer i hus og lejlighed.**

Leveringsomfang:

- STABILA**® trætomkestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2
- DICK** universal-fladfil med skaft: 1 stk. nr. 515000 str. 200
- PUK**® universalsav: 1 stk. nr. 581240
- Ligekærvskruetrækker: 1 stk. af hver nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 8
- Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665050 str. 3
- Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668401 str. 2
- KNIPEX**® kombinationstang: 1 stk. nr. 701601 str. 160
- Vandpumpetang ind. hærdede kæber: 1 stk. nr. 706101 str. 250
- KNIPEX**® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 180
- KNIPEX**® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713100 str. 140
- Smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750125 str. 300
- Arbejdssaks: 1 stk. nr. 769100 str. 180
- Skiftenøgle: 1 stk. nr. 814001 str. 200
- Syl: 1 stk. nr. 831600 str. 80
- Tajima** universalkniv med knækklinger: 1 stk. nr. 845000
- Spartel: 1 stk. nr. 087650 str. 40
- Værktøjsmappe: 1 stk. nr. 692257 str. 1

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i en værktøjsmappe.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	18
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Skiftenøgle Hel længde 200 mm	814001 200
Universalkniv med 3 klinger, 18 mm	845000
Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 140 mm	713100 140
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310) Ergonomisk greb	581240
Kombinationstang, forkromet med greb Hel længde 160 mm	701600 160
Spartel, trægreb Bredde 40 mm	087650 40
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 8 mm	660701 8
Papir- og stofsaks Hel længde 180 mm	769100 180
Universalfladfil med skaft, specialhugning Længde uden angel 200 mm	515000 200
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydkærvstørrelse 2	668401 2
Skiftenøgle med greb Hel længde 200 mm	813960 200
Vandpumpetang pulverbelagt Hel længde 250 mm	706101 250
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Enkelpolet fasetester Skærbredde 3 mm	665050 3
Syl med kunststofskaft Klingelængde 80 mm	831600 80

Skrueetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Kraftig knibtang Hel længde 180 mm	706610 180
Tekstil-værktøjsmappe med spændelukning Type 1	692257 1
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2