

**KANON****Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 500cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 500
GTIN	4580125347571
Artikelklasse	66F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Display	analog
Ø	40 mm
Maks. moment	500 cNm
Skalaindelning 1 delstreg =	2,5 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	100 - 500 cNm
Momentområde	1 - 5 Nm
Reverserbar aflæsning	cNm

Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	436 g
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	200 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2